

TRIADE Семейство скрытых менсолодержателей, Italiana Ferramenta

Кронштейн для TRIADE MINI

Кронштейн для TRIADE



TRIADE MINI

TRIADE

TRIADE MAXI



TRIADE XXL




Особенности:

- популярная в мире и в России серия скрытых менсолодержателей для отдельно крепящихся к стене полок с возможностью регулировки в трех плоскостях;
- регулировка угла наклона и горизонтальная регулировка могут осуществляться в практически полностью собранном состоянии, что облегчает и ускоряет нахождение правильного положения полки;
- для горизонтальной регулировки достаточно слегка приподнять полку и передвинуть ее на нужное расстояние. Также легко найти просверленное отверстие в полке, тем самым компенсируя погрешность при сверлении +/-2,5 мм;
- кронштейн для TRIADE предназначен для более надежного крепления к стене из бетона, дерева или гипсокартона;
- предназначен для полок из ДСП от 25 мм.



Семейство скрытых менсолодержателей TRIADE награждено золотой медалью АНО «Союзэкспертиза» за «Высокие потребительские свойства и качество».

Установка



Способ 1.

Такой паз можно сделать за 2-3 прохода с помощью ручного фрезера, например, FESTOOL, фрезой 12x38 – заранее, для большей производительности, изготовив шаблон.

Способ 2.

Такой паз можно сделать с помощью фрезерного станка, ручного фрезера, например, FESTOOL, где Lmin и Rmin будут регулироваться диаметром пилы.

Способ 3.

В данном случае полка изготавливается из двух половинок, в каждой из них фрезеруется паз.


В углах, показанных на чертеже, возможно скругление (r), радиус которого не больше 5 мм.

	A, мм	B, мм	H, мм	D, мм	h, мм	h1, мм	Lmin, мм	Rmin, мм	L, мм	b, мм
TRIADE	78	35	25	14,3	13	7,2	153	100	152	14,3
TRIADE MINI	78	35	20	14,3	11	7,2	133	80	152	14,3
TRIADE MAXI	83	51	30	14,3*	15	4 мм на нижней половине полки 10,3 мм – на верхней	175	100	152	14,3
TRIADE XXL	83	51	30	16,3**	15	4 мм на нижней половине полки 12,3 мм – на верхней	175	100	287	16,3


* Центр отверстия под шток смещен относительно центра полки на 3 мм вверх.

** Центр отверстия под шток смещен относительно центра полки на 4 мм вверх.


Вертикальная регулировка



1. Ослабить фиксирующие саморезы




2. Отрегулировать крепления




3. Затянуть фиксирующие саморезы


Горизонтальная регулировка




1. Слегка приподнять полку




2. Сдвинуть полку влево/вправо




3. Опустить полку



Регулировка угла наклона полки



Модель	β, мм	α, мм
TRIADE MINI	~45	-6/+13
TRIADE	~45	-6/+13
TRIADE MAXI	~70	-8/+20
TRIADE XXL	~70	-8/+20




TRIADE MINI Скрытый менсолодержатель + кронштейн, Italiana Ferramenta



ОЧЕНЬ ВАЖНО

TRIADE MINI устанавливается стрелками вверх




Толщина полки	Наименование	Упаковка, шт.	Артикул
от 25 мм	TRIADE MINI	50	TRIADE MINI
	Кронштейн для TRIADE MINI	200	7020 798

Особенности:



- нагрузка до 9 кг на 1 менсолодержатель (до 19 кг – при использовании кронштейна);
- максимальная глубина полки – до 200 мм (до 300 мм при использовании кронштейна).

Рекомендации к установке TRIADE MINI:

- в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм и саморезов 5x50 мм;
- в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 3,5 мм и 4 мм;
- к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей диаметром 8 мм и винтов М4х46 мм.




Соотношение между глубиной полки и нагрузкой на каждый менсолодержатель



TRIADE MINI крепится к кронштейну при помощи винтов М5х12 мм.

Рекомендации к установке TRIADE MINI + кронштейн:


- в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм и саморезов 5x40 мм или 5x50 мм;
- в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 3,5 мм и 4 мм;
- к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей диаметром 8 мм и винтов М4х46 мм.



Внимание!

Убедитесь, что стена в месте фиксации полки соответствующего качества; используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.


Соотношение между глубиной полки и нагрузкой на каждый менсолодержатель



TRIADE Скрытый менсолдержатель + кронштейн, Italiana Ferramenta



ОЧЕНЬ ВАЖНО
TRIADE устанавливается
надписью «TOP-ALTO» вверх




Толщина полки	Наименование	Упаковка, шт.	Артикул
от 30 мм	TRIADE	50	TRIADE
	Кронштейн для TRIADE	100	7020 790

Особенности:



- при толщине полки 25 мм остается зазор между стеной и торцом полки 4 мм;
- нагрузка до 29 кг на 1 менсолдержатель (использование кронштейна увеличивает надежность крепления к стене плохого качества; максимальная нагрузка не изменяется).

Рекомендации к установке TRIADE:



- в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм и саморезов 5x40 мм или 5x50 мм;
- в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 3,5 мм и 4 мм;
- к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей диаметром 8 мм и винтов M4x46 мм.



Для полок толщиной 25–30 мм





Для полок толщиной от 30 мм



TRIADE крепится к кронштейну при помощи винтов M5x12 мм.

Рекомендации к установке TRIADE + кронштейн:




- в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм и саморезов 5x40 мм или 5x50 мм;
- в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 5 мм;
- к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей диаметром 8 мм и винтов M4x46 мм.



Внимание!

Убедитесь, что стена в месте фиксации полки соответствующего качества; используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.

Соотношение между глубиной полки и нагрузкой на каждый менсолдержатель



TRIADE MAXI Скрытый менсолдержатель, Italiana Ferramenta



Толщина полки	Упаковка, шт.	Артикул
от 40 мм	50	TRIADE MAXI

Особенности:



- нагрузка до 30 кг на 1 менсолдержатель;
- максимальная глубина полки – до 400 мм.

Рекомендации к установке TRIADE MAXI:

- в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм и саморезов 5x40 мм или 5x50 мм;
- в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 3,5 мм и 4 мм;
- к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей диаметром 8 мм и винтов M4x46 мм.

ОЧЕНЬ ВАЖНО



TRIADE MAXI устанавливается стрелками вверх



ОЧЕНЬ ВАЖНО

Центр отверстия на креплении смещен на 3,5 мм вверх, необходимо учитывать это при выставлении уровня полки.

Соотношение между глубиной полки и нагрузкой на каждый менсолдержатель



Внимание!

Убедитесь, что стена в месте фиксации полки соответствующего качества; используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.

TRIADE XXL Скрытый менсолодержатель, Italiana Ferramenta



Толщина полки	Упаковка, шт.	Артикул
от 40 мм	25	TRIADE XXL

Особенности:



- для ТАМБУРАТА (сотовая панель) или ДСП;
- нагрузка до 30 кг на 1 менсолодержатель;
- максимальная глубина полки – до 400 мм.

Рекомендации к установке TRIADE XXL:

- в цементную стену при помощи дюбелей диаметром 8 мм и саморезов 5x40 мм или 5x50 мм;
- в деревянные панели при помощи саморезов диаметром 3 мм, 3,5 мм и 4 мм;
- к стене из гипсокартона при помощи специальных дюбелей диаметром 8 мм и винтов М4х46 мм.

ОЧЕНЬ ВАЖНО



TRIADE XXL устанавливается стрелками вверх



ОЧЕНЬ ВАЖНО

Центр отверстия на креплении смещен на 3,5 мм вверх, необходимо учитывать это при выставлении уровня полки.

Соотношение между глубиной полки и нагрузкой на каждый менсолодержатель



Внимание!

Убедитесь, что стена в месте фиксации полки соответствующего качества; используйте крепежную фурнитуру, соответствующую конструкции стены.